

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 50 scurt, Ø de strângere D1: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302285 18
GTIN	4045197288158
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø de prindere D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Ø exterior D	41 mm
Suport	SK 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50	354225 50
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
	354236 16,1-22

Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat
Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm

354235 16,1-22

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/18 mm

302410 32/18

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat
pentru con ISO 50

308740 50

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308760 50

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50