



Portsculă cu strângere rapidă, SK 50 scurt, Ø de strângere D1: 18 mm



Date comandă

Numărul de comandă	302288 18
GTIN	2050001689979
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu gaură Balluffchip.

Sablată cu bile de sticlă.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Lungime activă dimensiune A: 80 mm

Ø exterior D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø de prindere D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Ø exterior D	42 mm

Suport	SK 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Normă pentru suport	DIN 69871
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308810 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) Recomandat pentru con ISO 50 SK	308820 50

Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308830 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Suport de bază pentru portscule pentru SK Pentru con tip 50 SK	354225 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308812 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308700 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50