


DC.T 070202, Categorie: PDL025

Date comandă

Numărul de comandă	260381 PDL025
GTIN	4960664757787
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 070202 PDL025 Categorie: PDL025

Sfărâmbător de așchii: MFP-SK

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,03 - 0,15 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,2 mm
Sfărâmbător de așchii	MFP-SK
Aplicația principală	N
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Categorie	PDL025

Avans f	0,03 - 0,15 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 070202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire