


DC.T 11T302, Categorie: PDL025

Date comandă

Numărul de comandă	260385 PDL025
GTIN	
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	MFP-SK
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	N
Avans f	0,03 - 0,15 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Categorie	PDL025
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T302
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Toleranță

G

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire