

**Garant****Freză de șlefuire Z FINE – foarte fină, Carbură, Tip: F1020****Date comandă**

Numărul de comandă	540440 F1020
GTIN	4045197679956
Clasa articolului	51D

**Descriere****Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma arc rotund** (RBF).

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	60 mm
Simbol pentru dantură	Z FINE
Descrierea formei	Arc rotund
Grad de finețe a danturii	foarte fin
Forma	F1020
Ø cap	10 mm
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	20 mm
Serie	Dantură Z FINE

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		