

duMONT**Broșă pentru canalele de pană HSS Ajustaj JS9, Tip: 6C1****Date comandă**

Numărul de comandă	290405 6C1
GTIN	662600444068
Clasa articolului	29J

Descriere**Aplicație:**

Pentru realizarea de canale de pană conform DIN 6885.

Livrare:

Broșe, inclusiv adaosurile necesare.

Notă:

- **În cazul materialelor mai rezistente, măriți numărul de treceri sau folosiți mai multe broșe speciale (disponibile la cerere).**
- **După prima și a doua trecere din cele trei, ridicați ușor tachelul – broșa se îndreaptă automat.**
- **La cerere se pot livra broșe cu strat de acoperire și broșe cu dimensiuni imperiale.**
- **PRESELE sunt prezentate în volumul 2 (Scule de mână și de măsurare).**
- **Ref. 28, 32 și 36 se livrează la cerere în scurt timp.**

Materialul sculei: HSS

Lungimea acului: 299 mm

Grosimea canalului de pană: 6 mm

Adâncimea canalului de pană: 2,8 mm

Pentru Ø de găurire conform DIN 6885: 18 - 22 mm

Lungime de broșare în oțel: 10 - 64 mm

Presiune de broșare necesară la St50 și lungimea maximă de broșare: 1000 kg

Descriere tehnică

Lățime spatelui	9,63 mm
Lungime de broșare în oțel	10 - 64 mm
Presiune de broșare necesară la St50 și lungimea maximă de broșare	1000 kg
Pentru Ø de găurire conform DIN 6885	18 - 22 mm
Adâncimea canalului de pană	2,8 mm
Grosimea canalului de pană	6 mm
Lungimea acului	299 mm
Număr de treceri	2
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Sculă de broșat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		

Accesorii

Adaos pentru broșa prin împingere Cod 290405 – 407 Tip
6C1

290410 6C1