

**Cuțit universal cu mâner din zinc turnat sub presiune cu 1 lamă de rupere,
Lățimea vârfului: 9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	845037 9
GTIN	4069515027830
Clasa articolului	82B

Descriere**Execuție:**

Lamă retractabilă, de înaltă calitate, extrem de ascuțită și cu o durată lungă de viață în ghidarea metalică precisă, care se blochează automat.

Avantaj:

Mâner din zinc turnat sub presiune: Capacitate de încărcare și duritate mari, la o greutate foarte mică. Rezistență remarcabilă la coroziune, nu este magnetică și nu produce scântei.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 844910 ref. 10; 844915 ref. 10 și 844917 ref. 10.

Notă:

Lamele cu cod 844916 ref. 10 și 844918 ref. 10 nu sunt compatibile.

Descriere tehnică

Lățimea vârfului	9 mm
Lungimea lamei	80 mm
Număr trepte de rupere	13
Grosimea lamei	0,4 mm
Lungimea cuțitului fără lamă	130 mm
Material mâner	Zinc turnat sub presiune
Tip produs	Cuttere

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/845037-9>
