



Freză de șlefuire cu strat de acoperire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură TiAlN, Tip: G0618



Date comandă

Numărul de comandă	540260 G0618
GTIN	4027497042999
Clasa articolului	56L

Descriere

Execuție:

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire LUKAS sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM.

Strat de acoperire cu TiAlN pentru durabilitate mărită și rezistență sporită la temperatură ridicată. Pentru solicitări termice și mecanice ridicate (Heavy Duty). **Forma Arc ogival cu vârf ascuțit** (SPG).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Arc ogival

Ø cap: 6 mm

Lungime cap L₁: 18 mm

Lungimea totală: 50 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Grad de finețe a danturii	mediu
Lungime cap L ₁	18 mm

Forma	G0618
Descrierea formei	Arc ogival
Lungimea totală	50 mm
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Simbol pentru dantură	Z7
Ø cap	6 mm
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură TiAlN
Strat de acoperire	TiAlN
Tip produs	Freze șlefuire