

Garant**Freză de șlefuire Z FINE – foarte fină, Carbură, Tip: A0820****Date comandă**

Numărul de comandă	540440 A0820
GTIN	4045197679901
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Cilindru (ZYA), fără dantură frontală.**

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

Forma	A0820
Simbol pentru dantură	Z FINE
Descrierea formei	Cilindrică fără dantură frontală
Lungimea totală	60 mm
Ø cap	8 mm
Grad de finețe a danturii	foarte fin
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	20 mm
Serie	Dantură Z FINE
Materialul sculei	Carbură

Tip produs

Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		