

**Garant**
**Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: C1225**

**Date comandă**

Numărul de comandă	540350 C1225
GTIN	4045197521996
Clasa articolului	51D

**Descriere**
**Execuție:**

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

**Lungimea cozii 200 mm** (poate fi prescurtată).

Ø cozii 6 mm. **Forma C cilindrică** (WRC).

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Utilajul se pornește numai după introducerea frezei de șlefuire în piesă.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Cilindric (WRC)

Ø cap: 12 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 25 mm

Lungimea totală: 225 mm

Ø cozii: 6 mm

**Descriere tehnică**

Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Forma	Cilindrică
Descrierea formei	Cilindric (WRC)
Lungime cap L <sub>1</sub>	25 mm

Grad de finețe a danturii	mediu
Lungimea totală	225 mm
Ø cap	12 mm
Simbol pentru dantură	Z7
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire