

Garant**Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 1,3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	114610 1,3
GTIN	4045197855978
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Burghiu elicoidal HPC ultraperformant pentru materiale înalt aliate și foarte rezistente. Deosebit de stabil datorită **miezului întărit și profilului parabolic al canalului de așchii**. Vârf cu corectare a unghiului de așchiere. Rotire precisă pentru găuri exacte. Cu vârf de forma S.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Descriere tehnică

Ø cozii D_s	1,3 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,03 mm/rot
Toleranță Ø nominal	h8
Număr de dinți Z	2
Lungimea canalului de așchii L_c	16 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	14,1 mm
Ø nominal D_c	1,3 mm
Lungimea totală L	38 mm
Standard	DIN 338
Unghiul la vârf	130 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică

Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E PM
Unghiul elicei	38 grad
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	Indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	Indicat în anumite condiții	70 m/min	N
Alu > 10% Si	Indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 750 N/mm ²	Indicat în anumite condiții	50 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	Recomandat	40 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	Recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	Recomandat	14 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	Indicat în anumite condiții	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	Recomandat	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	Indicat în anumite condiții	12 m/min	S
GG(G)	Recomandat	50 m/min	K
CuZn	Indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	Recomandat		
Umiditate maximă	Recomandat		