

Garant**Freze pentru debavurare, din carbură 120°, neacoperită, Ø h6 DC: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	208090 6
GTIN	4045197858429
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**Toleranță: **Dimensiune S = $\pm 0,1$ mm, unghi la vârf ± 10 minute de arc.**

Cu unghi de înclinare special, pentru o tăiere ușoară.

Aplicație:Ideal pentru **șanfrenarea** și **debavurarea** muchiilor pieselor, precum și pentru **realizarea conturului**.**Descriere tehnică**

Dimensiune S	3,4 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Avans f_z în oțel < 900 N/mm ²	0,03 mm
Ø cozii D_s	6 mm
Număr de dinți Z	4
Lungimea totală L	57 mm
Ø tăișului D_c	6 mm
Unghi teșitură	30 grad
Freze pentru teșire	60 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de fabricație

Fișă de date

Tip	N
Toleranță Ø nominal	h6
Direcția de așchiere	Orizontal și înclinat
Unghi la vârf teșitor	120 grad
Răcire interioară	nu
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	fără
Tip produs	Freze pentru debavurare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	180 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	140 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	105 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	30 m/min	M
GG(G)	recomandat	55 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/208090-6>