

**Dispozitiv de tăiat țevi cu acumulator, Tip: 4933498374****Date comandă**

Numărul de comandă	078218 4933498374
GTIN	4058546522438
Clasa articolului	03L

Descriere**Execuție:**

Dispozitiv de tăiat țevi cu acumulator cu cap de tăiere din oțel inoxidabil. **Adaptare automată** la Ø țevii. Distanță minimă față de perete de 43 mm. **Potrivit pentru țevi din oțel inoxidabil, oțel C și cupru.** Fereastra de vizualizare pe mecanismul de tăiere și iluminarea încorporată permit utilizatorului tăierea țevelor cu precizie.

Livrare:

Livrat în carton, **fără** acumulator și **fără** încărcător.

Notă:

Acumulatele și încărcătoarele adecvate pot fi găsite la Cod 073801 – 073840.

Descriere tehnică

Greutate	3 kg
Alimentare cu energie	Alimentare cu acumulator
Număr de acumulate incluse	0
Vibrație maximă conform EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Tip acumulator	Litiu-Ion
Interval de turație	0 - 330 min ⁻¹
Ø maxim al țevii de cupru	35 - 54 mm

Fișă de date

Tensiunea acumulatorului	12 V
Ø maxim al țevii de oțel inoxidabil	35 - 54 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Tip produs	Dispozitiv de tăiat țevi