

Garant**SC.T 120408, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260766 HU7310
GTIN	4045197670601
Clasa articolului	21G

Descriere**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuu
Sfârâmător de așchii	AM
Adâncime de tăiere a _p	0,1 - 4 mm
Categorie	HU7310
Viteză de așchiere v _c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	neacoperit

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCGT 120408
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire