



**Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire, BT 40 A = 100,
Ø de strângere D1: 16mm**



Date comandă

Numărul de comandă	302615 16
GTIN	4250122613039
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Canal de răcire cu închidere cu garnitură inelară.

Toate conurile sunt brunate.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	16 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	48 mm
Suport	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Cheie de fixare pentru şurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Şurub de tragere 60°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Şurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanşat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Cheie de fixare pentru şurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Şurub de tragere 90°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Şurub de tragere 45°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Şurub de tragere 45°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Şurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanşat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Şurub de tragere 90°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Şurub de strângere şi de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanşat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Şurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm	309900 16