

**Garant****SC.T 120408, Categorie: HB7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260766 HB7310
GTIN	4045197670588
Clasa articolului	21G

**Descriere****Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuu
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 4 mm
Sfărâmător de așchii	AM
Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7310
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCGT 120408

Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire