

Garant**SCMT 09T308, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260763 HB7020
GTIN	4045197699756
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 09T308 HB7020 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rot**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmător de așchii	SM
Categorie	HB7020

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire