



## Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 10/11 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	260930 10/11
GTIN	4960664541775
Clasa articolului	25U

### Descriere

#### Execuție:

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătățită a așchiilor, tendință redusă de vibrare și prelucrare stabilă.

Răcire interioară: da

Ø cozii  $D_s$ : 10 mm

Cod ISO Suport: A10L STLCR/L11

Unghi de reglare  $\kappa$ : 95 grad

Plăcuță amovibilă compatibilă: TC.. 1102..

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 12 mm

Decalaj central  $L_3$ : 6,2 mm

### Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12 mm
Decalaj central $L_3$	6,2 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 4
Cod ISO Suport	A10L STLCR/L11
Lungimea totală L	140 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	10 mm

Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Standard	DIN 8024
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 4	269022 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8