

Garant
TCMT 110202, Categorie: HB7415


Date comandă

Numărul de comandă	260950 HB7415
GTIN	4045197672490
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 110202 HB7415 Categorie: HB7415
 Sfărâmător de aşchii: TIS
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1 mm
 Avans f : 0,1 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 70 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1 mm
Aplicația principală	S
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 70 m/min
Sfărâmător de aşchii	TIS
Condiție de tăiere	continuu
Categorie	HB7415

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110202
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire