

**Garant****TCMT 110204, Categorie: CU7010****Date comandă**

Numărul de comandă	260952 CU7010
GTIN	4045197670724
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TCMT 110204 CU7010 Categorie: CU7010

Sfărâmător de așchii: SS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 210 m/minViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 80 - 140 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuu
Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot
Sfărâmător de așchii	SS
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 210 m/min
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Categorie	CU7010
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	80 - 140 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire