

Garant

GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă, cu alezaj, Ø D / Zef: 50/4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	215126 50/4
GTIN	4045197861498
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Stabilitate maximă datorită plăcuțelor amovibile amplasate tangențial. Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilității optime a plăcuțelor amovibile în direcția forței de așchiere.

Notă:

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu bit-ul Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.. 130708
Lungimea totală L_{ges}	80 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	59 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Ø orificiu prindere	27 mm

Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	4
Serie	Power Tang
Număr plăcuțe amovibile	20
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tășului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219882
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP