

Garant

GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă, cu alezaj, Ø D / Zef: 80/5mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	215126 80/5
GTIN	4045197861511
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Stabilitate maximă datorită plăcuțelor amovibile amplasate tangențial. Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilității optime a plăcuțelor amovibile în direcția forței de așchiere.

Notă:

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu bit-ul Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.. 130708
Lungimea totală L_{ges}	90 mm
Ø orificiu prindere	32 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	70 mm
Număr efectiv de tăișuri Z_{ef}	5
Ø tăișului D_c	80 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219882 (15IP; 3,0 Nm)

Serie	Power Tang
Număr plăcuțe amovibile	30
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219882