

Garant**Freză de șlefuire Z9 – foarte grosieră (NEFER/Alu), Carbură, Tip: AS0616****Date comandă**

Numărul de comandă	540709 AS0616
GTIN	4045197522436
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma AS cilindru (ZYAS), cu dantură frontală.**

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Cilindrică cu dantură frontală

Ø cap: 6 mm

Lungime cap L₁: 16 mm

Lungimea totală: 50 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Simbol pentru dantură	Z9
Grad de finețe a danturii	foarte grosieră (Neferoase / Alu)
Forma	AS0616
Lungimea totală	50 mm
Descrierea formei	Cilindrică cu dantură frontală

Ø cap	6 mm
Lungime cap L ₁	16 mm
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire