

Garant
Freză de șlefuire Z9 – foarte grosieră (NEFER/Alu), Carbură, Tip: L1020

Date comandă

Numărul de comandă	540709 L1020
GTIN	4045197522566
Clasa articolului	51D

Descriere
Execuție:

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Con rotund** (KEL).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Con rotund

Ø cap: 10 mm

Lungime cap L₁: 20 mm

Lungimea totală: 60 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Simbol pentru dantură	Z9
Descrierea formei	Con rotund
Forma	L1020
Ø cap	10 mm
Lungimea totală	60 mm

Lungime cap L ₁	20 mm
Grad de finețe a danturii	foarte grosieră (Neferoase / Alu)
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire