

Garant**Cuțit de strung tip eco, pe stânga, Lățimea cozii / lățimea cozii w: 25/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273831 25/5
GTIN	4045197531353
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006 – 319136.

De la o lățime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la t_{\max} (5×lățimea de canelare). Aceasta poate duce la apariția striațiilor. Nu apar striații până la $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L_4	26,5 mm
Adâncime de retezare t_{\max}	25 mm
Lungime cap L_1	40,5 mm
Șurub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Lățime de canelare w	5 mm
Lungimea totală L	112 mm
Serie	Eco
Lățimea cozii b	25 mm
Tip de utilizare	pe stânga

Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Șurub de strângere Tip 6	279815 6
Șurub de strângere Tip 7	279815 7
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600