

HOLEX®**TCMT 16T308 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020****Date comandă**

Numărul de comandă	261030 HBX020
GTIN	4045197671264
Clasa articolului	22D

Descriere

TCMT 16T308 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfârâmător de așchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 3,75 mmAvans f : 0,06 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 300 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmător de așchii	PM
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 3,75 mm
Avans f	0,06 - 0,3 mm/rot
Categorie	HBX020

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cap de strunjit
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Numărul de schimbări / tășuri	3
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru