

Garant
Freză din carbură, AlCrN, Ø e8 DC: 5,75mm

Date comandă

Numărul de comandă	201306 5,75
GTIN	4045197862884
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

 Dimensiune similară **DIN 6527**.

Strat de acoperire îmbunătățit pentru utilizare universală în oțel și fontă.

Descriere tehnică

Toleranță Ø nominal	e8
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,03 mm
Ø cozii D_s	6 mm
Ø de degajare D_1	5,5 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Ø tăişului D_c	5,75 mm
Forma cozii	HB
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Lungimea totală L	57 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime activă L_1 incl. degajare	21 mm
Lungimea tăişului L_c	13 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,04 mm
Unghiul elicei	30 grad

Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,3xD la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	280 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Aer

recomandat