

Garant

Micro-cuțit pentru filetare interioară, profil complet 60°, pe stânga, L1 = 16 mm, Ø Dmin / pasul filetelui: 4/0,8mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	270410 4/0,8
GTIN	4045197467553
Clasa articolului	21I

Descriere**Aplicație:**

Pentru suporturi de tășuri Cod 270200 – 270204.

Descriere tehnică

Ø cozii d	4 mm
Distanță de la vârful filetat la partea frontală Y	0,6 mm
Așchiere minimă h_{min}	0,46 mm
Distanță între centrele vârfurilor L_3	0,9 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6H
Ø minim D_{min}	4 mm
Serie	Micro
Lungime activă L_1	16 mm
Caracteristici nume produs	$L_1 = 16$ mm
Unghi al flancurilor	60 grad
Tip de filet	M
Tip de filet	M-LH
Tip de filet	MF-LH
Tip de filet	MF

Tip produs

Cap pentru filetat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	150 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
CuZn	recomandat	150 m/min	N
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		