

Garant

Freză de șlefuire Z9 – foarte grosieră (NEFER/Alu), Carbură, Tip: D1614



Date comandă

Numărul de comandă	540709 D1614
GTIN	4045197679819
Clasa articolului	51D

Descriere

Execuție:

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma D sferică** (KUD).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Sferică

Ø cap: 16 mm

Lungime cap L₁: 14 mm

Lungimea totală: 54 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Simbol pentru dantură	Z9
Forma	D1614
Grad de finețe a danturii	foarte grosieră (Neferoase / Alu)
Descrierea formei	Sferică
Ø cap	16 mm

Lungime cap L ₁	14 mm
Lungimea totală	54 mm
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire