

Garant

Cuțit pentru filetare interioară, profil complet 60°, pe stânga, L1 = 16 mm, Ø Dmin / pasul filetelui: 4,9/0,5 mm


Date comandă

Numărul de comandă	270410 4,9/0,5
GTIN	4045197467577
Clasa articolului	21I

Descriere
Aplicație:

Pentru suporturi de tășuri Cod 270200 – 270204.

Tip de filet: MF

Tip de filet: MF

Clasa de toleranță: DIN 13 6H

Ø cozii d: 5 mm

Distanță între centrele vârfurilor L₃: 1,7 mm

Distanță de la vârful filetat la partea frontală Y: 0,4 mm

Așchiere minimă h_{min}: 0,29 mm

Descriere tehnică

Așchiere minimă h _{min}	0,29 mm
Ø minim D _{min}	4,9 mm
Distanță de la vârful filetat la partea frontală Y	0,4 mm
Distanță între centrele vârfurilor L ₃	1,7 mm
Ø cozii d	5 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6H
Lungime activă L ₁	16 mm
Caracteristici nume produs	L ₁ = 16 mm
Unghi al flancurilor	60 grad
Tip de filet	M

Tip de filet	M-LH
Tip de filet	MF-LH
Tip de filet	MF
Tip produs	Cap pentru filetat