

Garant**Plăcuță amovibilă VCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7130-2, Dimensiuni: 160408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3574 160408
GTIN	4067263097266
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
Număr de bucăți	50
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cuprins	261459 HB7130-2
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Materialul sculei	Carbură

Fișă de date

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160408
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3574 160408