

**Garant****Plăcuță amovibilă SCMT finisare 30 bucăți, HB7010-2, Referință: 09T304****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2827 09T304 |
| GTIN               | 4067263092278 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere tehnică**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | SCMT 09T304        |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 150 - 500 mm/min   |
| Aplicația principală                          | P                  |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,2 - 1,5 mm       |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 4                  |
| Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$             | 0,25 mm            |
| Cuprins                                       | 260742 HB7010-2    |
| Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$             | 3,25 mm            |
| Avans $f$                                     | 0,07 - 0,25 mm/rot |
| Materialul sculei                             | Carbură            |
| Rază la colț                                  | 0,4 mm             |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare           |
| Număr de bucăți                               | 30                 |
| Categorie                                     | HB7010-2           |

## Fișă de date

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Condiție de tăiere   | continuă                           |
| Sfârâmător de așchii | SS                                 |
| Tip produs           | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2827 09T304