

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7130-2, Dimensiuni: 09T304****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3538 09T304
GTIN	4067263096627
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	50
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	3,25 mm

Fișă de date

Cuprins	260762 HB7130-2
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3538 09T304