

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7130-2, Dimensiuni: 09T308****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3538 09T308
GTIN	4067263096641
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Cuprins	260763 HB7130-2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	3,25 mm
Număr de bucăți	50
Toleranță	M
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm

Fișă de date

Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3538 09T308