

Garant**Pachet promoțional RDHX 1003 MOTN, HB7515, 50 bucăți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2144 ST1400
GTIN	4069515046657
Clasa articolului	GGN

Descriere**Adaptat pentru:**

Freze frontale și de copiere GARANT codurile 212105 - 212140.

Conținut:

50 x 212243 ST1400

Notă:

Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2$ mm.

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RDHX 1003 MOTN
Cuprins	50 buc.
Categorie	HB7515
Avans f_z per dinte	0,22 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	430 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	330 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	270 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	210 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	230 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2144 ST1400