


VBMT 160404, Categorie: CA6525

Date comandă

Numărul de comandă	261182 CA6525
GTIN	4960664492350
Clasa articolului	25E

Descriere

VBMT 160404 CA6525 Categorie: CA6525
 Sfârâmător de așchii: HQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm
 Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 140 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Sfârâmător de așchii	HQ
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Categorie	CA6525

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire