

**Mini-freze din carbură, neacoperită, Ø e8 DC: 0,6mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 202262 0,6 |
| GTIN | 4045197863935 |
| Clasa articolului | 12X |

Descriere**Execuție:**Coadă **similară DIN 6535 HB.****Economisiți costurile de reascuțire:**

Este mai convenabil să folosiți mini-frezele din carbură până la limita de uzură, decât să le reascuțiți.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------------------|
| Lungimea tăișului L_c | 1,5 mm |
| Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,003 mm |
| Forma cozii | HA |
| Lungimea totală L | 38 mm |
| Ø cozii D_s | 3 mm |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 |
| Avans f_z pentru frezare laterală în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,003 mm |
| Ø tăișului D_c | 0,6 mm |
| Toleranță Ø nominal | e8 |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Direcția de așchiere | Orizontal, înclinat și vertical |
| Unghiul elicei | 30 grad |

| | |
|---|---|
| Unghi teșitură | 45 grad |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Materialul sculei | Carbura |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip | N |
| Lățime de atac a_e la operația de frezare | 0,3xD la frezare laterală |
| Lățime de atac a_e la operația de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1xD |
| Răcire interioară | nu |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Freză |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Alu Termo PI | indicat în anumite condiții | 170 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 100 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 70 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 60 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 45 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 40 m/min | M |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | 55 m/min | K |
| Uni | indicat în anumite condiții | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Umiditate minimă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |
| Aer | recomandat | | |

