

Garant**VBGT 110302, Categorie: HB7310****Date comandă**

Numărul de comandă	261222 HB7310
GTIN	4045197696229
Clasa articolului	21G

Descriere

VBGT 110302 HB7310 Categorie: HB7310

Sfărâmbător de așchii: AM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 4 mmAvans f : 0,05 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 350 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	AM
Condiție de tăiere	continuu
Aplicația principală	N
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Rază la colț	0,2 mm

Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGT 110302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire