


VBMT 160408, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	261184 CA510
GTIN	4960664699872
Clasa articolului	25E

Descriere

VBMT 160408 CA510 Categorie: CA510
 Sfârâmător de aşchii: HQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm
 Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuu
Sfârâmător de aşchii	HQ
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire