

**Garant****VB.T 160408, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	261234 HU7310
GTIN	4045197696274
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VB.T 160408 HU7310 Categorie: HU7310  
Sfârâmtor de aşchii: AM  
Toleranță: G  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 350 - 600 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 4 mm
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuu
Aplicația principală	N
Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot

Sfârâmător de așchii	AM
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGT 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire