

**Garant****VCGT 110302, Categorie: HB7310****Date comandă**

Numărul de comandă	261453 HB7310
GTIN	4045197671547
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VCGT 110302 HB7310 Categorie: HB7310

Sfărâmbător de așchii: AM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 4 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 350 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	AM
Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuu
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 4 mm

Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 110302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire