

**Garant****VC.T 160404, Categorie: CB7010****Date comandă**

Numărul de comandă	261458 CB7010
GTIN	4045197671745
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VC.T 160404 CB7010 Categorie: CB7010

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	70 - 180 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	continuu
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 240 m/min

Aplicație secundară	M
Sfărâmbător de așchii	SM
Categorie	CB7010
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire