

Garant**VC.T 160408, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	261459 HU7310
GTIN	4045197672025
Clasa articolului	21G

Descriere**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Condiție de tăiere	continuu
Sfârâmător de aşchii	AM
Aplicația principală	N
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 160408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire