

HOLEX®
Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, SK 40 scurt, Ø dornului d1: 40 mm

Date comandă

Numărul de comandă	300840 40
GTIN	4045197145406
Clasa articolului	32A

Descriere
Execuție:

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură Balluffchip.

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600; 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308810 – 308830, cheie specială Cod 309840.

Standard: DIN 6358

Normă pentru suport: DIN 69871

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Forma: A

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 15000 min⁻¹

Concentricitate: ≤ 6 μm

Lungime activă dimensiune A: 60 mm

Ø exterior D: 70 mm

Lungimea dornului de frezare L₃ cu inel de antrenare: 27 mm

Lungimea dornului de frezare L₄: 41 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860: 40

Inel de antrenare de schimb 309870: 40

Descriere tehnică

Ø dornului d ₁	40 mm
Cheie specială recomandată Cod 309840	40
Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860	40
Lungimea dornului de frezare L ₄	41 mm
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	27 mm
Inel de antrenare de schimb 309870	40
Ø exterior D	70 mm
Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC

Accesorii

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 40 mm	309870 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308810 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308830 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308812 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308820 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
	308801 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat
Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con
ISO 40

308650 40

Șurub de tragere Mazak, etanșat, forma A Recomandat
pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat
pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru
con ISO 40

308605 40