

**HOLEX®**
**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, SK 50 A = 100, Ø dornului d1: 22 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	300980 22
GTIN	4045197145574
Clasa articolului	32A

**Descriere**
**Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate. Cu gaură Balluffchip.

**Aplicație:**

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

**Livrare:**

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600; 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308810 – 308830, cheie specială Cod 309840.

Standard: DIN 6358

Normă pentru suport: DIN 69871

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Forma: A

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 15000 min<sup>-1</sup>

Concentricitate: ≤ 6 μm

Ø exterior D: 40 mm

Lungimea dornului de frezare L<sub>3</sub> cu inel de antrenare: 19 mm

Lungimea dornului de frezare L<sub>4</sub>: 31 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860: 22

Inel de antrenare de schimb 309870: 22

Cheie specială recomandată Cod 309840: 22

## Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	31 mm
Cheie specială recomandată Cod 309840	22
Lungimea dornului de frezare L <sub>3</sub> cu inel de antrenare	19 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	22 mm
Inel de antrenare de schimb 309870	22
Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860	22
Ø exterior D	40 mm
Suport	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC

## Accesorii

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm	309840 22
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308812 50

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308700 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm	309860 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308820 50
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308830 50
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 22 mm	309870 22
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm	309860 22
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308810 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50