

## Garant

### Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 16/16mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	271991 16/16
GTIN	4045197654434
Clasa articolului	21U

#### Descriere

##### Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

##### Livrare:

**Cu portplăcuță 1,5°.**

##### Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 16 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 27 mm

Lungimea totală L: 74 mm

Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare: 279810 2

Portplăcuță 1,5°: 272600 1,5

Șurub de blocare pentru portplăcuță: 279824 1

#### Descriere tehnică

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	16 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	27 mm
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 1

Portplăcuță 1,5°	272600 1,5
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 2
Recomandat pentru o mărime a blaturilor	16 mm
Mărime coadă	16 mm
Lungimea totală L	74 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Portplăcuță pentru cuțite de strunjit Unghi de înclinare 1,5 grad	272600 1,5
Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere	272500
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10