

Garant**Freză de șlefuire, Carbură, Tip: R0812****Date comandă**

Numărul de comandă	541000 R0812
GTIN	4045197521927
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coadă este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM. **Știft de debavurare și frezare (exterior)** cu vârf plat pe cap și rază pentru rotunjirea marginilor.

Formă specială Debavurare (R), exterior.

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Notă:

Turație redusă pentru știfturile de frezare cu o lungime totală de 120 mm: maxim 11.000 min^{#1}

Descriere tehnică

Ø cap	8 mm
Descrierea formei	Debavurare

Simbol pentru dantură	Z3
Lungimea totală	52 mm
Grad de finețe a danturii	mediu
Forma	R0812
Ø cozii	6 mm
Rază	2,5 mm
Lungimea capului	12 mm
Serie	Dantură Z3
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire