



Mașină de găurit manuală, grea, Tip: 720547



Date comandă

Numărul de comandă	075155 720547
GTIN	4014586874463
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit performantă cu reglare a turației, pentru utilizarea flexibilă în construcții metalice.

- **Funcționare pe dreapta / stânga pentru filetare până la M12.**
- **Mandrină Röhlm cu strângere rapidă, de înaltă calitate, din metal, model SUPRA SK.**
- **Ambreiaj de siguranță.**
- **Motor ultraperformant de 1200 W cu moment de rotație stabil.**

Avantaj:

Mandrină Röhlm cu strângere rapidă, de înaltă calitate, din metal.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă de 3 – 16 mm, mâner suplimentar.

Notă:

Burghiile elicoidale recomandate sunt prezentate începând de la Cod 114000.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Greutate	3,5 kg
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1	50 mm
Denumirea producătorului	BOS 16

Domeniul de strângere a mandrinei	3 - 16 mm
Putere absorbită	1200 W
Suport pentru mandrină	1/2 inch – 20 UNF
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 1	16 mm
Interval de turație treapta 1	0 - 520 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașină de găurit