


CCMW 09T302, KBN25M, Tip: ME

Date comandă

Numărul de comandă	265628 ME
GTIN	4960664528806
Clasa articolului	25H

Descriere
Execuție:

Plăcuțe amovibile cu CBN și strat de acoperire MEGACOAT. MultiEdge; plăcuțe amovibile cu câte 2 tășuri

Categorie: KBN25M

Modelul muchiilor așchietoare: ME

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avans f : 0,08 - 0,15 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 200 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 200 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,08 - 0,15 mm/rot
Modelul muchiilor așchietoare	ME
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	KBN25M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMW 09T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	KBN25M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	indicat în anumite condiții		
neregulat	recomandat		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		