

Garant**CCGW 060202 FN, PKD, Modelul muchiilor așchietoare: N****Date comandă**

Numărul de comandă	265800 N
GTIN	4045197502377
Clasa articolului	21L

Descriere**Execuție:**

PKD – Diamant policristalin, granulație fină. Neutru, fără sfărâmător de așchii.

Aplicație:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.

Unghi de așchiere: 0 grad

Categorie: PKD

Modelul muchiilor așchietoare: N

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 2,5 mm

Avans f : 0,03 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c pentru aluminiu < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

Viteză de așchiere v_c pentru metale neferoase: 300 - 1500 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c pentru metale neferoase	300 - 1500 m/min
Modelul muchiilor așchietoare	N
Condiție de tăiere	continuă

Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,03 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c pentru G(C)RP	150 - 600 m/min
Viteză de așchiere v_c pentru aluminiu < 10 % Si	300 - 2000 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 2,5 mm
Categorie	PKD
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	PKD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGW 060202 FN
Numărul de schimbări / tășuri	1
Caracteristici nume produs	PKD
Unghi de așchiere	0 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire